

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa używania mikrofonu USB

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed użyciem mikrofonu dokładnie przeczytaj całą instrukcję obsługi.
- Upewnij się, że wszystkie elementy mikrofonu są pozbawione uszkodzeń mechanicznych.
- Przechowuj mikrofon z dala od źródeł wody oraz wilgotnych miejsc.
- Podczas podłączania i odłączania przewodu, rób to ostrożnie, aby uniknąć uszkodzenia portów. Zawsze chwytaj za wtyczkę, nie za kabel.
- Nie używaj mikrofonu, gdy jest fizycznie uszkodzony lub ma uszkodzony przewód.

Bezpieczeństwo elektryczne

- Używaj tylko z zasilaniem, do którego mikrofon jest przeznaczony.
- Nie ciągnij kabla za wtyk, aby odłączyć mikrofon od źródła zasilania.
- Nie używaj mikrofonu podczas burzy, aby unikać ryzyka porażenia elektrycznego.

Użytkowanie i konserwacja

- Podczas użytkowania mikrofonu, trzymaj go na solidnej i stabilnej powierzchni.
- Regularnie czyść mikrofon miękką, suchą ściereczką. Unikaj używania środków chemicznych, które mogą uszkodzić obudowę sprzętu.
- Unikaj naprawiania urządzenia na własną rękę. Zawsze kontaktuj się z odpowiednim serwisem w celu dokonania napraw.

Bezpieczne użytkowanie w różnych środowiskach

- Podczas pracy przy komputerze, gdzie jest używany mikrofon, utrzymuj bezpieczną odległość od niego, aby uniknąć przypadkowego uszkodzenia sprzętu.
- Nie używaj mikrofonu w pomieszczeniach o dużym zapyleniu lub w miejscach o dużym hałasie otoczenia bez funkcji redukcji szumów.

Informacje dodatkowe

- Przed pierwszym użyciem mikrofonu upewnij się, że jest w pełni kompatybilny z urządzeniami, do których chcesz go podłączyć.
- Zawsze miej pod ręką instrukcję obsługi na wypadek potrzeby szybkiego sprawdzenia specyfikacji lub funkcji mikrofonu.
- Podczas dłuższego nieużywania mikrofonu, odłącz go od komputera i przechowuj w suchym i bezpiecznym miejscu.



(GB) (US)

Specifications

Polar Pattern: Cardioid
Sample Rate: 48kHz/24Bit
Frequency Response: 50Hz-16kHz
Sensitivity: $-38\text{dB} \pm 3\text{dB}$ ($0\text{dB}=1\text{V/Pa}$, at 1kHz)
Output Impedance: $2.2\text{k}\Omega$
Max. SPL: 110dB
THD+N: $<1\%$
S/N Ratio: 95dB

(DE)

SPEZIFIKATIONEN

Polar Muster: Niere
Eingangs Abtastrate: 48kHz/24Bit
Frequenzgang: 50Hz-16kHz
Empfindlichkeit: $-38\text{dB} \pm 3\text{dB}$ ($0\text{dB}=1\text{V/Pa}$, at 1kHz)
Ausgangsimpedanz: $2.2\text{k}\Omega$
Max. Schalldruck: 110 dB
THD+N: $<1\%$
S/N-Verhältnis: 95dB

(FR)

CARACTÉRISTIQUES

Directivité: Cardioïde
Fréquence d'échantillonnage d'entrée: 48kHz/24Bit
Réponse en fréquence: 50Hz-16kHz
Sensibilité: $-38\text{dB} \pm 3\text{dB}$ ($0\text{dB}=1\text{V/Pa}$, at 1kHz)
Impédance de sortie: $2.2\text{k}\Omega$
Max. NPA: 110 dB
THD+N: $<1\%$
Rapport S/B: 95dB

(ES)

ESPECIFICACIONES

Patrón polar: Cardioide
Tasa de muestreo de entrada: 48kHz/24Bit
Respuesta de frecuencia: 50Hz-16kHz
Sensibilidad: $-38\text{dB} \pm 3\text{dB}$ ($0\text{dB}=1\text{V/Pa}$, at 1kHz)
Impedancia de salida: $2.2\text{k}\Omega$
SPL máximo: 110dB
THD+N: $<1\%$
Relación señal/ruido: 95dB

(IT)

SPECIFICHE TECNICHE

Modello polare: cardioide
Tasso di campionamento in ingresso:
48kHz/24Bit
Risposta della frequenza: 50Hz-16kHz
Sensibilità: $-38\text{dB} \pm 3\text{dB}$ ($0\text{dB}=1\text{V/Pa}$, at 1kHz)
Impedenza di output: $2.2\text{k}\Omega$
SPL max.: 110dB
THD+N: $<1\%$
S/N Ratio: 95dB


(NL)

SPECIFICATIES

Polair patroon: cardioïde
Bemonsteringsfrequentie ingang:
48kHz/24Bit
Frequentiebereik: 50Hz-16kHz
Gevoeligheid: $-38\text{dB} \pm 3\text{dB}$ ($0\text{dB}=1\text{V/Pa}$, at
1kHz)
Uitgangsimpedantie: $2.2\text{k}\Omega$
Max. SPL: 110dB
THD+N: $<1\%$
S/R-verhouding: 95dB

TONOR

Orea 001
USB microphone



Vous êtes responsable de
remettre tous les appareils
électriques et électroniques
usagés à des points de collecte
correspondants.

Pour en savoir plus:
www.quefairedelesdechets.fr



FR

ÉTUI



UK
CA

CE

FC



TONOR



Orca 001

USB microphone

TONOR



Orca 001
USB microphone

TONOR

Orca 001 USB microphone



Touch mute



RGB color light



Noise reduction



Volume control



TONOR

Orca 001

USB microphone

Software compatibility

Teamspeak	Discord	Skype	XSplitt	OBS
✓	✓	✓	✓	✓

Accessories

USB TypeC Cable	Mount Adapter for Boom Arm
	



MADE IN CHINA

TONOR



Orca 001 USB microphone

Compatible with
Laptop / Desktop / PS4 / Mac / Android phone

support@tonormic.com
www.tonormic.com